

SONO  SWISS®**Ultralydsrenser DURA-T, Kapacitet: 30l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082924 30
GTIN	2050002040380
Artikelklasse	04E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.  
Bordapparat: DURA – svejsede DUPLEX-beholdere i specialstål egnet til skifteholdsarbejde.

**Anvendelse:**

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

**Leveringsomfang:**

Ultralydsrenser med dæksel, uden kar (nr. 082926).

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.  
Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

**Teknisk beskrivelse**

Rengøringskumme, højde	200 mm
Udvidelsesmulighed, olieseparator	nej
Apparathøjde	320 mm
Apparater, bredde	355 mm

Udvidelsesmulighed, skyllemodul	nej
Rengøringskumme, længde	570 mm
Udvidelsesmulighed, tørremodul	nej
Apparater, længde	570 mm
Varmeeffekt	1200 W
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	nej
Rengøringskumme, bredde	330 mm
Kapacitet, rengøringskumme	30 l
Ultralyds-toppræstation	1200 W
Vægt	11,2 kg
Effektforbrug	1500 W
Nominel spænding	230 V
Energiforsyning	Eldrevet
Bredde, indsætningskar	238 mm
Længde, indsætningskar	443 mm
Nominelt indhold	20,6 l
Produkttype	Ultralydsrensere

## Tilbehør

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082932 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082930 2,5
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1	082931 1
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 10	082935 10
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10

Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 /  
082924 30

082926 30

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4  
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082934 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1  
Påfyldningsmængde l/kg 10

082930 10

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4  
Påfyldningsmængde l/kg 10

082934 10