

SONO  SWISS[®]**Ultralydsrensers DURA-T, Kapacitet: 12l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082924 12
GTIN	2050002040366
Artikelklasse	04E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Bordapparat: DURA – svejsede DUPLEX-beholdere i specialstål egnet til skifteholdsarbejde.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrensers med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.
Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

Teknisk beskrivelse

Apparater, længde	355 mm
Rengøringskumme, bredde	238 mm
Kapacitet, rengøringskumme	12 l
Rengøringskumme, længde	297 mm

Ultralyds-toppræstation	800 W
Udvidelsesmulighed, tørremodul	nej
Apparathøjde	320 mm
Apparater, bredde	290 mm
Varmeeffekt	800 W
Udvidelsesmulighed, olieseparator	nej
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	nej
Rengøringskumme, højde	200 mm
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	nej
Vægt	7,3 kg
Længde, indsætningskar	240 mm
Effektforbrug	1000 W
Energiforsyning	Eldrevet
Bredde, indsætningskar	181 mm
Nominel spænding	230 V
Nominelt indhold	9 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10	082930 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 10	082934 10
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1	082931 1
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5
Påfyldningsmængde l/kg 10

082935 10

Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 /
082924 12

082926 12

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082932 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082930 2,5