

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultralydsrensers DURA-T, Kapacitet: 18l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082924 18
GTIN	2050002040373
Artikelklasse	04E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.  
Bordapparat: DURA – svejsede DUPLEX-beholdere i specialstål egnet til skifteholdsarbejde.

**Anvendelse:**

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

**Leveringsomfang:**

Ultralydsrensers med dæksel, uden kar (nr. 082926).

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.  
Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

**Teknisk beskrivelse**

Varmeeffekt	800 W
Ultralyds-toppræstation	800 W
Udvidelsesmulighed, tørremodul	nej
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	nej

Apparater, længde	386 mm
Udvidelsesmulighed, olieseparator	nej
Kapacitet, rengøringskumme	18 l
Rengøringskumme, bredde	300 mm
Apparater, bredde	355 mm
Vægt	8,7 kg
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	nej
Apparathøjde	320 mm
Rengøringskumme, højde	200 mm
Rengøringskumme, længde	330 mm
Nominel spænding	230 V
Længde, indsætningskar	267 mm
Energiforsyning	Eldrevet
Bredde, indsætningskar	241 mm
Effektforbrug	1000 W
Nominelt indhold	12,9 l
Produkttype	Ultralydsrensere

## Tilbehør

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082932 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 10	082935 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082930 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10

Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10	082930 10
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1	082931 1
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 10	082934 10