

Garant GRIDLINE

**Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940003 2000
GTIN	4062406279653
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte. Disse skabe er perfekt egnede til **opbevaring af vores systemkufferter**. Du finder passende systemkufferter i kataloget Hånd- og måleværktøj under nr. 693330.

**Teknisk beskrivelse**

Skabsfronter	Låge med rude
--------------	---------------

Bredde	500 mm
Greb, placering	midte
Vægt	81 kg
Dybde	500 mm
Højde	2000 mm
Bredde i G	20
Antal hylder	5
Nytteøjde	1845 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	20
ComfortClose	nej
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysningssæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40