



Snittapbit, vaporiseret, M: M5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130990 M5
GTIN	4062406281243
Artikelklasse	12H

Beskrivelse

Udførelse:

med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Anvendelse ved boringstype: Op til 1,5×D ved gennemgangshul

Norm: Fabriksstandard

Gevindstandard: DIN 13

Skærfasform: B

Skæreretning: højre

Type af gevindværktøj: Håndsnittap

Gevindstigning: 0,8 mm

Samlet længde L, snittapbit: 34 mm

Skærlængde L_c, snittapbit: 14 mm

Fristillings-Ø D₁ snittapbit: 3,9 mm

Kernehul-Ø: 4,2 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L, snittapbit	34 mm
Skærlængde L _c , snittapbit	14 mm
Fristillings-Ø D ₁ snittapbit	3,9 mm
Gevindstandard	DIN 13
Kernehul-Ø	4,2 mm

Gevindstigning	0,8 mm
Skæreretning	højre
Skærfasform	B
Norm	Fabriksstandard
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Belægning	vaporiseret
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Flankevinkel	60 grader
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Produkttype	Snittapper

Tilbehør

Snittapbitsæt med universalholder til metrisk gevind
M3-10

130995 M3-10