

**Snittapbit, vaporiseret, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130990 M8
GTIN	
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:**

med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Teknisk beskrivelse

Gevindstandard	DIN 13
Kernehul-Ø	6,8 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Skærfasform	B
Skæreretning	højre
Norm	Fabriksstandard
til gevind	M8
Fristilling-Ø D ₁	5,9 mm
Samlet længde L	40 mm
Skærlængde L _c	18 mm
Belægning	vaporiseret
Gevindtype	M

Skæremateriale	HSS
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Flankevinkel	60 grader
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Produkttype	Snittapbit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		