


Garant GRIDLINE

**Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G, 26x20G,  
Skuffefronthøjde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942580 150
GTIN	4062406281311
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffer til montering i GridLine storrums- og tunggodsskabe med **skydelåge**. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

**Passer til:**

Skabe nr. 941045 – 941077, nr. 942345 – 942367, nr. 942745 – 942767, nr. 942845 – 942867.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.

Skuffer egner sig ikke til skabe med hængslede låger.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	8 kg
Nyttedybde i G	20
Nyttebredde i G	26
Nyttehøjde	125 mm
Nyttebredde	650 mm
Nyttedybde	500 mm

Materialetykkelse	0,9 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×20G
Produkttype	Skuffe

## Tilbehør

Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 26X20	951885 26X20
Måtte til skuffer Mål i G 26X20	951830 26X20
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 26X20	951910 26X20