

Garant GRIDLINE

**Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G, 26×14G, Skuffefronthøjde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940651 100
GTIN	4062406281410
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffer til montering i GridLine skabe med skydelåger og jalousilåger. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

**Passer til:**

Skabe nr. 940089, nr. 940109, nr. 940165 – 940237, nr. 940885 – 940907.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Inddeling med gitterskillevægge ikke mulig, da bunden på skufferne er lukket.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttedybde i G	14
Vægt	10 kg
Nyttehøjde	75 mm
Nyttebredde i G	26
Nyttebredde	650 mm
Nyttedybde	350 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg

Skuffeutræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×14G
Produkttype	Skuffe

---

## Tilbehør

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
---	-----------