

Garant GRIDLINE

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G, 26×14G, Skuffefronthøjde: 125mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940651 125
GTIN	4062406281427
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer til montering i GridLine skabe med skydelåger og jalousilåger. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Passer til:

Skabe nr. 940089, nr. 940109, nr. 940165 – 940237, nr. 940885 – 940907.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Inddeling med gitterskillevægge ikke mulig, da bunden på skufferne er lukket.

Teknisk beskrivelse

Nyttebredde i G	26
Nyttehøjde	100 mm
Nyttedybde i G	14
Vægt	13 kg
Nyttebredde	650 mm
Nyttedybde	350 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg

Skuffeutræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×14G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
---	-----------