



## Nitrilhandsker, par Arc Flash, Handskestørrelse: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094905 6
GTIN	4062406281748
Artikelklasse	02H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Arc Flash.** Fejllysbuer med skærebeskyttelse (Level C). ATPV-værdier for håndfladen: 42,3 cal/cm<sup>2</sup> ; ATPV-værdier for håndryggen: 16,8 cal/cm<sup>2</sup> .

#### Anvendelse:

Ved arbejde på elektriske anlæg.

#### Norm:

EN 388; EN 407

Level 2 nach ASTM F2675.

#### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
Strikketeknologi	13G

Norm	EN 407
EN 388	2341C
EN 407	41324X
Strålevarme op til	41324X
Bæremateriale	Aramidvæv
Belægning	Neopren/nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Skærebeskyttelsesklasse	C
ATPV	16,8 cal/cm <sup>2</sup>
ATPV	42,3 cal/cm <sup>2</sup>
Farve	gul / sort
Produkttype	Elektrikerhandsker