



Nitrilhandsker, par Arc Flash, Handskestørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094905 11
GTIN	4062406281793
Artikelklasse	02H

Beskrivelse

Udførelse:

Arc Flash. Fejllysbuer med skærebeskyttelse (Level C). ATPV-værdier for håndfladen: 42,3 cal/cm² ; ATPV-værdier for håndryggen: 16,8 cal/cm² .

Anvendelse:

Ved arbejde på elektriske anlæg.

Norm:

EN 388; EN 407

Level 2 nach ASTM F2675.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
Strikketeknologi	13G

Norm	EN 407
EN 388	2341C
EN 407	41324X
Strålevarme op til	41324X
Bæremateriale	Aramidvæv
Belægning	Neopren/nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Skærebeskyttelsesklasse	C
ATPV	16,8 cal/cm ²
ATPV	42,3 cal/cm ²
Farve	gul / sort
Produkttype	Elektrikerhandsker