

**Udvendig præcisionsrundslibeskive Ø×T×H (mm), 400×30×127, Type: A80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	594588 A80
GTIN	9003176559182
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Eksterne high performance-rundslibeskiver med keramisk binding. Slibeskivestruktur med optimal afstemning af korn- og bindingsvolumener, bindingsfasthed og fremstillingsproces udmærker sig på følgende måde:

- **Høj skærehastighed og korte slibetider med lav slitage.**
- **Lav termisk belastning, kold slibning.**
- **Forebyggelse af udfaldstider via lange afrettercykluser.**

Specifikation: 454A 802J10 V3. Sinterkorund af hensyn til længere standtid og bedre slibeydelse. Meget velegnet til **højtlegeret stål/HSS.**

Anvendelse:

- **Kan bruges universelt ved ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning lige/ skråt).**
- **På alle gængse slibemaskiner ved form-, emne- og maskinkonstruktion (f.eks. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)**
- **Køling med emulsion nødvendig, ved emner med lange spåner skal du altid være opmærksom på god kølesmøring.**

Bemærk:

Også egnet til fladslibning.

Form: 1

Form: 1

Teknisk beskrivelse

Slibemetoder	Udvendig rund
Slibemiddel	Sinterkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	454A 80J10 V3
Form	1
Skive-Ø D	400 mm
Skivebredde, D	30 mm
Produktnavnsegenskab	400×30×127
Borings-Ø H	127 mm
Produkttype	Udvendig rundslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		