

**Sekskant-skruetrækkerindsats, TiN-belagt, 1/4 tomme kort, sekskant: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631733 5
GTIN	4000896036899
Artikelklasse	630

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruerindsatserne.

Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skrue efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, TiN-belagt.

Teknisk beskrivelse

Længde	28 mm
sekskant	5 mm
Ø indgangsside	12 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

