

**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614905 14
GTIN	3662424065026
Artikelklasse	63V

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring og gaffel med skraldevirkning. Den ekstra skraldemekanisme på kæben muliggør hurtig tilspænding uden at skulle sætte nøglen på igen. Ring med integreret fjeder for at forhindre at fastgørelsesmidlet skrider væk – kan skiftes om til højre- og venstrespænding. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	14 mm
Kæbebredde b	30,8 mm
Ring-ØD	27 mm
Kæbehøjde h ₁	5,9 mm
Ringhøjde h ₂	9 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	190 mm
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med svinghoved	nej

Skralde, reverserbar	ja
Produkttype	Skruenøgle