

**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614905 19 |
| GTIN | 3662424065071 |
| Artikelklasse | 63V |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring og gaffel med skraldevirkning. Den ekstra skraldemekanisme på kæben muliggør hurtig tilspænding uden at skulle sætte nøglen på igen. Ring med integreret fjeder for at forhindre at fastgørelsesmidlet skrider væk – kan skiftes om til højre- og venstrespænding. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ringhøjde h_2 | 11,2 mm |
| Nøglestørrelse | 19 mm |
| Kæbebredde b | 41,2 mm |
| Kæbehøjde h_1 | 7,4 mm |
| Nøglelængde L | 247 mm |
| Ring-ØD | 33,9 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Vinkel til fornyet greb | 5 grader |
| Produktionsmetode | sænksmedet |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet |
| med svinghoved | nej |

Skralde, reverserbar

ja

Produkttype

Skruenøgle