

**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614905 18
GTIN	3662424065064
Artikelklasse	63V

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring og gaffel med skraldevirkning. Den ekstra skraldemekanisme på kæben muliggør hurtig tilspænding uden at skulle sætte nøglen på igen. Ring med integreret fjeder for at forhindre at fastgørelsesmidlet skrider væk – kan skiftes om til højre- og venstrespænding. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	18 mm
Ring-ØD	32,8 mm
Nøglelængde L	236 mm
Kæbehøjde h ₁	7,4 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringhøjde h ₂	10,7 mm
Kæbebredde b	38,4 mm
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med svinghoved	nej

Skralde, reverserbar	ja
Produkttype	Skruenøgle