



## Automatisk slangeopruller, Anvendelig slangelængde: 15m



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080066 15
GTIN	4062406284626
Artikelklasse	02A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Automatisk slangeopruller i kunststofhus. Flexibel PU-slange til trykluft med knækbeskyttelse. Integreret **slangeføring**. Drejelig holder til vægmontering.

### Teknisk beskrivelse

Tilslutning, udgang	3/8 tommer
Anvendelig slangelængde	15 m
maks. driftstryk	20 bar
Tilslutning, indgang	3/8 tommer
Indvendig slange-Ø	10 mm
Kabinet, dybde	220 mm
Kabinet, højde	400 mm
Kabinet, bredde	465 mm
Produkttype	Slangeopruller

