




Topnøglesortiment 1/4"-firkant 30 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630366 6
GTIN	4018754260614
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8.

Til Phillips-skruer med gevind M2 – M6 og til ligekærvskrueer med gevind M2,5 – M5.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 631000 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Skruetrækkerbits, sekskant: 4 stk. nr. 631700 str. 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. nr. 675310 str. 1; 2; 3

Bits, C 6,3, til ligekærv: 4 stk. nr. 675250 str. 3,5; 4; 5,5; 8

Bits-klingeholder: 1 stk. som nr. 676800 str. 4/4

T-greb: 1 stk. nr. 633000 str. 116

Greb: 1 stk. nr. 632800 str. 150

Forlængere: 2 stk. nr. 632400 i str. 50; 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Længde	322 mm
Bredde	134 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631000 7
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631000 10
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632400 150
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631000 8
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632400 50
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631000 11
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631000 4
Bit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 4 mm	675250 4
T-greb, 1/4 tomme Hel længde mm	633000
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde mm	632800
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675310 1/25
Bit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 5,5 mm	675250 5,5
Bit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 3 mm	675250 3
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631000 6
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631000 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631000 5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631000 4,5
Forbindelsesstykke Type 4/4	676800 4/4
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 6 mm	631700 6
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 3 mm	631700 3
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631000 9

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675310 2/25
Bit til lige kær, 1/4 tomme C 6,3 Skærbredde 8 mm	675250 8
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme Type 1/4	632000 1/4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631000 13
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675310 3/25
Kardanled, 1/4 tomme Type 1/4	633500 1/4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631000 12
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 5 mm	631700 5
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 4 mm	631700 4