

**Koken****Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver, Type: 1/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	632050 1/4
GTIN	4991644021826
Artikelklasse	63R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Passer til:**

Håndbetjente indsætter.

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	1/4 tomme
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Hel længde	115 mm
Antal tænder	20
Arbejdsvinkel	18 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde

USP1	omskiftelig
USP2	Med udstøder, 18 graders arbejdsvinkel, 115 mm lang, forkromet