

**Teleskoperbar finfortandet skraldenøgle, 1/2 tomme, udtrækkelig, Type: 1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	640295 1/2
GTIN	4062406283384
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Fiksering sker ved hjælp af fikseringsring. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Kan trækkes ud fra 290 til 430 mm længde i 6 trin. **Med fikserbart drejehoved og uddriver.** Maks. tilladt moment 600 Nm.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Passer til :

Håndbetjente indsats.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Antal tænder: 72

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Hel længde	290 - 430 mm
Antal tænder	72
med trinløs udtrækning	nej
Produkttype	Skralde