

Koken**Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver, Type: 3/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	635050 3/8
GTIN	4991644060580
Artikelklasse	63R

Beskrivelse**Udførelse:**

Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Antal tænder: 24

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Hel længde	200 mm
Antal tænder	24
Arbejdsvinkel	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produkttype

Skralde