



Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme, Type: 3/8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	635000 3/8
GTIN	4018754177776
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Antal tænder: 30

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Hel længde	193 mm
Antal tænder	30
Arbejdsvinkel	12 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet

Produkttype

Skralde