

Koken®**Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver, Type: 1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	640150 1/2
GTIN	4991644125340
Artikelklasse	63R

Beskrivelse**Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Antal tænder: 30

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Hel længde	250 mm
Antal tænder	30
Produkttype	Skralde