


Mahr**Ruhedsmåler med printer, Type: M310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	499003 M310
GTIN	4059192064587
Artikelklasse	43C

Beskrivelse**Udførelse:**

Med aplanatisk linsesystem. **Med integreret kalibreringsnormal (udtageligt)**. Stort belyst 4,3-tommers TFT-touch-display. Drejeligt display. Fremføringsenhed integreret og separat anvendelig. LED-lysbjælke til statusvisning (grøn – akku-statusvisninger, rød – fejlvisning, blå – måling, dataoverførsel), integreret højdeindstilling, datasikring som TXT-, X3P-, CSV- og PDF-fil. Gauß-filter iht. ISO 16610 – 21 (erstatte DIN EN ISO 11562), specialfilter iht. DIN EN ISO 13565 – 1, IS-filter iht. DIN EN ISO 3274 (kan frakobles). Toleranceovervågning.

Fordel:

- **Tænd og mål – intuitiv uden instruktion.**
- **MarConnect Duplex-grænseflade til ekstern start af målingen.**
- **USB A-interface (f.eks. til Bluetooth-stick og scanner).**
- **USB-B-grænseflade (f.eks. til brug som masselager, tilslutning af netstik).**
- **Dokumentation vha. valgfri termoprinter til profil- og resultatudskrifter via Bluetooth- eller kabelforbindelse.**
- **Overførsel af måleresultater via kabelforbindelse eller alternativt via Bluetooth.**
- **Software MarWin Roughness Viewer til enkel bedømmelse, f.eks. oprettelse af protokoller fra op til 100 profilfiler (kan hentes gratis).**
- **Lagring af måleprogrammer (Quick & Easy).**
- **Scanning af QR-/stregkoder til opstart af tilknyttede måleprogrammer og indlæsning af emneoplysninger (scanner medfølger ikke).**
- **Scanning af QR-/stregkoder til opstart af tilknyttede måleprogrammer og indlæsning af emneoplysninger.**

- **Automatisk cut-off-valg.**
- **Start-tasten er samtidig Home-knap med direkte adgang til startsidens.**
- **Hurtig adgang til dine favoritfunktioner via favoritplacering på displayet.**
- **Fjernstyring (SPC) af MarSurf M 310 vha. eksternt software.**
- **IATF 16949-konform – sikker sporing tilbage med MarConnect.**

Leveringsomfang:

desuden Bluetooth-printer nr. 499017.

Inklusive tilspændingsenhed, standardføler nr. 499004 str. 6 – 350, inklusive ruhedsnormal. Fabrikskalibreringscertifikat, integreret højdeindstilling, følerbeskyttelse, lader / lysnetadapter, betjeningsvejledning, bæretaske med skulderrem, mini-USB-kabel, forlænger kabel, tilspændingsenhed, kuffert nr. 499016.

Specialtilbehør:

Ekstra- og specialfølere nr. 499004, følerforlænger nr. 499008, følerbeskyttelse nr. 499038, målestativ nr. 499011; 498857, datakabel til MarConnect Duplex-interface nr. 498941 USB2, scanner.

Reservedel:

Batteri nr. 499548 str. AKKU.

Bemærk:

Sæt til tværgående aftastning kan leveres, hvis det ønskes.

Teknisk beskrivelse

Måleafstand, langsgående aftastning	1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Analyseenhed, højde	77 mm
Maks. måleområde	0,014 tommer
Analyseenhed, bredde	50 mm
Vægt analyseenhed	0,5 kg
Cut-Off (λc)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Følerhastighed	0,5 / 1,0 mm/s
Analyseenhed, længde	160 mm
Maks. måleområde	350 μ m
Tastspids	2 μ m
Måleafstande iht. standard	1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisk / N \times Lc kan vælges frit
Energiforsyning	Akkudrevet
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port

Interface	USB-interface
Kalibrering	Q2
Kalibrering	Q1
Produkttype	Ruhedsmåler

Services

KalibreringRuhedsmåleudstyr Type R	029200 R
KalibreringRunormal Type R	029220 R

Tilbehør

Følerbeskyttelse til tilspændingsenhed med forsatsprisme Type	499038
Føler til ST2 / PS1 / PS10 / M300 og 310 Type 3-350	499004 3-350
Kuffert Type CASE	499016 CASE
Følerforlænger til ST2 / PS1 / PS10 / M300 og 310 Længde 80 mm	499008 80
Tilslutningskabeltovejs med datatast Type USB2	498941 USB2
Målestativ ST-G til ruhedsmålere med granitplade Type PST-G	498857 PST-G
Målestativ ST-D	499011
Føler til ST2 / PS1 / PS10 / M300 og 310 Type 6-350	499004 6-350
Reservebatteri PS10, M310 inklusive holder Type AKKU	499548 AKKU