


**Mikro-endoskop fleksibelt, Ø 2,4 mm, Arbejdslængde (uden objektiv): 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492758 1000
GTIN	2050002040755
Artikelklasse	49C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lille diameter og fleksibel, fiberoptisk opbygning til måling af selv de mindste emner. Takket være robuste, rustfrie stålrør og kvalitetsoptik særligt velegnet til krævende industriopgaver. Takket være standard-lysledertilslutningen (ACMI) er de nødvendige lyskilder lette at tilslutte. Fokusering med drejning på okular. Nemt at stille skarpt i nær- og fjernområdet uden at ændre endoskopets placering. Lysstærk, farvekorrigeret stavlinseoptik.

**Passer til :**

FlexiVision 100 med HD-kamerahoved nr. 492866.

**Specialtilbehør:**

LED-lyskilder nr. 492846 og nr. 462860.

**Bemærk:**

Med spejlrør, som kan skubbes på, og udskiftelige objektiver kan synsvinklen ændres til 70° eller 90°. Ved anvendelse med spejlrør forstørres arbejdsdiameteren i overensstemmelse med spejlrøret. Spejlrør og udskiftelige objektiver fås på forespørgsel.

Synsretning: 0 grader

Billedåbningsvinkel: 85 grader

**Teknisk beskrivelse**

Synsretning	0 grader
Billedåbningsvinkel	85 grader

Arbejdslængde (uden objektiv)	1000 mm
Sonde-Ø	2,4 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 2,4 mm
Produkttype	Endoskop