

Garant**Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Trykluft, Anvendelig slangelængde: 10m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080078 10
GTIN	4062406284671
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Sikkerhedsslangeopruller med meget brudsikkert, lukket kunststofhus til brug i smuds- og støvfri miljøer.**
- **Slangeføring og kontrolleret indtrækningssystem.**
- **Integreret stopkugle.**
- **PU-slange med høj slidstyrke og tryklufttilslutning i stål, egnet til høje gennemstrømningshastigheder.**
- **Drejelig vægholder til placering på væg og loft.**

Slangeopruller til trykluft. Robust slange i lysende orange **signalfarve**. Giver sikker håndtering.

Leveringsomfang:

Inklusive GARANT Sikkerhedskobling af stål og nippel.

Bemærk:

Passende sikkerhedskoblinger, se nr. 080270 – 080272.

Teknisk beskrivelse

Farve, hus	blå
Materiale, hus	Kunststof

Anvendelig slangelængde	10 m
Udvendig slange-Ø	12 mm
Materiale, slange	Polyurethan
Tilslutning, udgang	1/4 tommer
Oprulningsautomatik SCS	ja
Indvendig slange-Ø	8 mm
Farve, slange	orange
maks. driftstryk	16 bar
Kabinet, dybde	190 mm
Kabinet, bredde	310 mm
Kabinet, højde	406 mm
Egnet til	Trykluft
Produkttype	Slangeopruller

Tilbehør

Sikkerhedskobling med indvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer	080271 1/4
Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter) 11 mm	080272 11
Reserve dele, slangeopruller Type 7	080081 7
Sikkerhedskobling med indvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080271 1/2
Sikkerhedskobling med udvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080270 1/2
Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter) 8 mm	080272 8
Reserve dele, slangeopruller Type 11	080081 11
Reserve dele, slangeopruller Type 1	080081 1

Reservedele, slangeopruller Type 4	080081 4
Sikkerhedskobling med udvendigt gevindUdvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer	080270 1/4
Reservedele, slangeopruller Type 13	080081 13
Sikkerhedskobling med indvendigt gevindIndvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 3/8 tommer	080271 3/8
Reservedele, slangeopruller Type 15	080081 15
Sikkerhedskobling med slangetilslutningSlangetilslutning Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter) 13 mm	080272 13
Sikkerhedskobling med udvendigt gevindUdvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 3/8 tommer	080270 3/8