

Garant**Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Vand, Anvendelig slangelængde: 15m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080079 15
GTIN	4062406284695
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Sikkerhedsslangeopruller med meget brudsikkert, lukket kunststofhus til brug i smuds- og støvfri miljøer.
- Slangeføring og kontrolleret indtrækningsystem.
- Integreret stopkugle.
- PU-slange med høj slidstyrke og tryklufttilslutning i stål, egnet til høje gennemstrømningshastigheder.
- Drejelig vægholder til placering på væg og loft.

Vandslangeopruller til væsker. Slangefarve stålblå.

Leveringsomfang:

Inklusive nippel.

Bemærk:

Vandkobling, se nr. 080149 1/2.

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	16 bar
Farve, hus	blå
Anvendelig slangelængde	15 m

Farve, slange	blå
Oprulningsautomatik SCS	ja
Materiale, hus	Kunststof
Udvendig slange-Ø	13,5 mm
Indvendig slange-Ø	9,5 mm
Tilslutning, udgang	1/2 tommer
Materiale, slange	Polyurethan
Kabinet, dybde	190 mm
Kabinet, højde	409 mm
Kabinet, bredde	490 mm
Egnet til	Væsker
Produkttype	Slangeopruller

Tilbehør

Reservedele, slangeopruller Type 12	080081 12
Reservedele, slangeopruller Type 15	080081 15
Reservedele, slangeopruller Type 14	080081 14
Reservedele, slangeopruller Type 3	080081 3
Reservedele, slangeopruller Type 6	080081 6
Reservedele, slangeopruller Type 9	080081 9