

Garant**Sikkerheds-kabelopruller, Type: 15****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081198 15
GTIN	4062406284701
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabelopruller med **ført automatisk udtræk og oprulning, flere stop pr. omdrejning**. Yderst robust, lukket **kunststofhus**. Termisk **overbelastningssikring**, robust H07RN-F neopren-kabel med koblingstilslutning.

Nem væg- og loftsmontage med **180° drejeområde**.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernet.

Anvendelse:

Forbedret ergonomi takket være trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Bemærk:

Fjederdrevet slangeopruller se nr. 080066 til 080079.

Teknisk beskrivelse

Længde	496 mm
Bredde	192 mm

Kabelopbygning	3G1,5
Kabellængde	15 m
Højde	401 mm
Nominel effekt, rullet ud	2400 W
Materiale, kabel	Neopren-gummi
Kabelklasse	H07RN-F
Nominel spænding	250 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kabelopruller

Tilbehør

Reservedele, slangeopruller Type 16	080081 16
Reservedele, slangeopruller Type 10	080081 10
Reservedele, slangeopruller Type 12	080081 12
Reservedele, slangeopruller Type 14	080081 14