

**Garant****ZCMX 050204, Type: HBZ025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268420 HBZ025
GTIN	4062406283391
Artikelklasse	21E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D<sub>c</sub>: 10 mm

Type: HBZ025

Skæredybde a<sub>p</sub>: 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v<sub>c</sub>, primær anvendelse: 90 - 210 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 050204
Type	HBZ025
Hjørneradius	0,4 mm

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Belægning	PVD
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
passer til værktøjs-Ø $D_c$	10 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning