

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	7 mm
Halsbredde L ₄	14,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Spændehøjde L ₂	15 mm
Midterforskydning L ₃	11 mm
ISO-kode holder	E16M SVLCR/L07
Mindste forborings-Ø D _{min}	19,5 mm
Samlet længde L	150 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Hovedlængde L ₁	55 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------