

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261332 10/07
GTIN	4062406283551
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	12,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Spændehøjde L_2	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Midterforskydning L_3	7 mm
Hovedlængde L_1	32 mm
Samlet længde L	100 mm
Halsbredde L_4	7,5 mm
Plattestørrelse	7 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
ISO-kode holder	E10H SVLCR/L07
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------