

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261332 8/05
GTIN	4062406283544
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	95 grader
Spændehøjde L_2	7,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Plattestørrelse	5 mm
Halsbredde L_4	6 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Samlet længde L	80 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	9,2 mm
Midterforskydning L_3	5 mm
ISO-kode holder	E08F SVLCR/L05
Hovedlængde L_1	26 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_5	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26	269028 26
-----------------------------	-----------