

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261333 12/07
GTIN	4062406283605
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E12K SVLCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Mindste forborings-Ø D_{min}	15,5 mm
Hovedlængde L_1	40 mm
Halsbredde L_4	9 mm
Midterforskydning L_3	9 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Nyttedybde T	6 mm
Skaft-Ø D_5	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------