

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	95 grader
Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Spændehøjde L_2	9 mm
ISO-kode holder	E10H SVLCR/L07
Mindste forborings-Ø D_{\min}	12,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Samlet længde L	100 mm
Midterforskydning L_3	7 mm
Halsbredde L_4	7,5 mm
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------