

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E12K SVVCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Samlet længde L	125 mm
Halsbredde L ₄	9 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
Midterforskydning L ₃	9 mm
Hovedlængde L ₁	40 mm
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Plattestørrelse	7 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	15,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Nyttedybde T	6 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------