

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261336 8/05 |
| GTIN | 4062406285524 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Samlet længde L | 80 mm |
| Mindste forborings-Ø D_{min} | 10,2 mm |
| Plattestørrelse | 5 mm |
| ISO-kode holder | E08F SVVCR/L05 |
| Spændehøjde L_2 | 7,5 mm |
| Halsbredde L_4 | 6 mm |
| passende vendeskærsplatter | VC.. 0501.. |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 26 |
| Midterforskydning L_3 | 5,5 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 72,5 grader |
| Hovedlængde L_1 | 26 mm |
| Nyttedybde T | 3,5 mm |
| Skaft-Ø D_5 | 8 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Indsatstype | højre |
| Indv. drejedybde op til | 8×D |
| Skæremateriale | HM |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Vendeplatteskruesæt Type 26 | 269028 26 |
|-----------------------------|-----------|