

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{\min}	12,5 mm
Samlet længde L	100 mm
Hovedlængde L_1	32 mm
Halsbredde L_4	6,8 mm
Midterforskydning L_3	8 mm
Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Spændehøjde L_2	9 mm
ISO-kode holder	E10H SVVCR/L07
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Nyttedybde T	6 mm
Skaft-Ø D_5	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------