

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261342 16/07
GTIN	4062406285630
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	150 mm
Midterforskydning L ₃	11 mm
Halsbredde L ₄	12,9 mm
ISO-kode holder	E16M SV95CR/L07
Plattestørrelse	7 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	19,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Indstillingsvinkel κ	95 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Hovedlængde L ₁	55 mm
Nyttedybde T	8 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------