

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Halsbredde L_4	12,9 mm
ISO-kode holder	E16M SVVCR/L07
Hovedlængde L_1	55 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Samlet længde L	150 mm
Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Midterforskydning L_3	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	19,5 mm
Nyttedybde T	6 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------