

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261342 10/07
GTIN	4062406285616
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Halsbredde L <sub>4</sub>	6,8 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	9 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Hovedlængde L <sub>1</sub>	32 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Midterforskydning L <sub>3</sub>	7 mm
Plattestørrelse	7 mm
ISO-kode holder	E10H SV95CR/L07
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Samlet længde L	100 mm
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------