

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261343 16/07
GTIN	4062406285678
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	E16M SV95CR/L07
Halsbredde L <sub>4</sub>	12,9 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	55 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	11 mm
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Nyttedybde T	8 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------