

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261343 10/07 |
| GTIN | 4062406285654 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| ISO-kode holder | E10H SV95CR/L07 |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 27 |
| Plattestørrelse | 7 mm |
| Halsbredde L_4 | 6,8 mm |
| passende vendeskærsplatter | VC.. 0702.. |
| Mindste forborings-Ø D_{min} | 12,5 mm |
| Samlet længde L | 100 mm |
| Midterforskydning L_3 | 7 mm |
| Hovedlængde L_1 | 32 mm |
| Spændehøjde L_2 | 9 mm |
| Nyttedybde T | 5 mm |
| Skaft-Ø D_s | 10 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 8×D |
| Skæremateriale | HM |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Vendeplatteskruesæt Type 27 | 269028 27 |
|-----------------------------|-----------|