

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	9 mm
Plattestørrelse	7 mm
Halsbredde $L_4$	9 mm
Vendeplatteskruesæt passende vendeskærsplatter	269028 27 VC.. 0702..
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Hovedlængde $L_1$	40 mm
Samlet længde $L$	125 mm
Spændehøjde $L_2$	11 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	15,5 mm
ISO-kode holder	E12K SV95CR/L07
Nyttedybde $T$	6 mm
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------