

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Plattestørrelse	7 mm
Halsbredde L ₄	6,8 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12,5 mm
ISO-kode holder	A10H SVXCR/L07
Spændehøjde L ₂	9 mm
Hovedlængde L ₁	22 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Midterforskydning L ₃	7 mm
Indstillingsvinkel κ	113 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------