

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	36 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	15,5 mm
Midterforskydning L_3	9 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
ISO-kode holder	A12K SVXCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Spændehøjde L_2	11 mm
Indstillingsvinkel κ	113 grader
Samlet længde L	125 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27

269028 27