

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	48 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	19,5 mm
ISO-kode holder	A16M SVXCR/L07
Samlet længde L	150 mm
Plattestørrelse	7 mm
Indstillingsvinkel κ	113 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 27
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27

269028 27