

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Halsbredde L_4	6 mm
Hovedlængde L_1	15 mm
Spændehøjde L_2	7,5 mm
Samlet længde L	80 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
ISO-kode holder	A08F SVXCR/L05
Mindste forborings-Ø D_{min}	9,2 mm
Plattestørrelse	5 mm
Indstillingsvinkel κ	113 grader
passende vendeskærplatter	VC.. 0501..
Midterforskydning L_3	5 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26	269028 26
-----------------------------	-----------