

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	22 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	12,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Halsbredde L_4	6,8 mm
Indstillingsvinkel κ	113 grader
Samlet længde L	100 mm
ISO-kode holder	A10H SVXCR/L07
Midterforskydning L_3	7 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Spændehøjde L_2	9 mm
Plattestørrelse	7 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27	269028 27
-----------------------------	-----------