

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	125 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
ISO-kode holder	A12K SVXCR/L07
Spændehøjde L ₂	11 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	15,5 mm
Udhængslængde L ₁	36 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	113 grader
Midterforskydning L ₃	9 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 27

269028 27