

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261357 16/07  |
| GTIN                | 4062406285753 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Samlet længde L                       | 150 mm                           |
| passende vendeskærsplatter            | VC.. 0702..                      |
| ISO-kode holder                       | A16M SVXCR/L07                   |
| Udhængslængde L <sub>1</sub>          | 48 mm                            |
| Midterforskydning L <sub>3</sub>      | 11 mm                            |
| Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub> | 19,5 mm                          |
| Plattestørrelse                       | 7 mm                             |
| Indstillingsvinkel κ                  | 113 grader                       |
| Vendeplatteskruesæt                   | 269028 27                        |
| Spændehøjde L <sub>2</sub>            | 15 mm                            |
| Nyttedybde T                          | 3 mm                             |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                | 16 mm                            |
| Norm                                  | Fabriksstandard                  |
| Indsatstype                           | Venstre                          |
| Indv. drejedybde op til               | 3×D                              |
| Indvendig køling                      | ja                               |
| Anvendelse                            | Langsgående drejning, indvendigt |

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 27

269028 27